

TOILETTE ALLONGÉE À HAUTEUR IDÉALE® THE VORMAX®

□ 238AA104

- La technologie de chasse Vormax nettoie deux fois mieux que les toilettes classiques**
- Cuvette et réservoir combinés sans siège
- Plomberie brute à 12 po (305 mm)
- Cuvette allongée à action siphonique à Hauteur Idéale
- Toilette à haute efficacité (THE) 1,28 gpc/4,8 lpc
- Conformité aux critères WaterSense® de l'EPA
- Surface antimicrobienne EverClean®
- Style transitionnel
- Comprend des outils d'installation facile
- Le rebord CleanCurve™ élimine la zone du rebord où la saleté et les dépôts s'accumulent
- Rebord à 16-1/2 po (419 mm) du sol pour faciliter l'accès
- Passage du siphon de 2-1/16 po (52 mm)
- Valves de chasse à double injection
- Manette en chrome
- Deux cache-boulons de couleur assortie
- Garantie de dix (10) ans
- Meilleur résultat au test de rendement maximum, soit 1 000 g †

□ 3385A101 Cuvette allongée à Hauteur Idéale®

□ 4385A104 Réservoir THE


Dimensions nominales :

30-3/16 po x 17-7/8 po x 32-1/4 po
(767 x 453 x 820mm)

Appareil seulement, siège et robinet d'alimentation vendus séparément

Certifications de conformité – respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2/CSA B45.1 pour les appareils de porcelaine vitrée
- US EPA WaterSense® pour les THE



À préciser :

- Couleur : □ Blanc
- Siège : no 5055A65C Siège et couvercle allongés à fermeture lente en plastique résistant
- Robinet d'alimentation avec butée :

** Source : Rapport d'essai no 109-141486-002 d'IAPMO R&T Lab, qui a comparé VorMax avec les toilettes classiques dont l'eau coule du rebord distribuées par de grands détaillants.

† Test de rendement maximum (TRM) réalisé par IAPMO R&T Lab. Rapport de TRM effectué par Gauley Associates Ltd. et Koeller and Company.

REMARQUES :

CETTE TOILETTE EST CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA L/M DE L'ÉVACUATION.

LE ROBINET D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDE SEPARÉMENT.

* LA DIMENSION INDIQUÉE POUR L'EMPLACEMENT DU ROBINET D'ALIMENTATION EST SUGGÉRÉE.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2.

Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.



RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 DE L'ICC POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES. SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.

