

TOILETTE MONOPIÈCE ALLONGÉE COSSU^{MC}



D22015F102.415 - Manette de main droite

CARATÉRISTIQUES

- Cuvette allongée de conception contemporaine
- Fabriqué en porcelaine vitrifiée
- Efficacité supérieure (1,28 gpc/4,8 Lpc)
- Passage du siphon de 2 po dissimulé, entièrement vernissé
- Hauteur idéale®
- Siège durable à fermeture lente en plastique polypropylène
- Cuvette à action de chasse par jet siphonique - 1000 MaP
- Nettoyage de la cuvette avec le rebord PowerWash®
- La surface EverClean® freine la croissance des bactéries qui causent taches et odeurs, ainsi que le développement de moisissures sur la surface
- Valve de chasse de 3 po avec clapet résistant aux produits chimiques
- Plomberie brute à 305 mm (12 po)
- Rebord à 419 mm (16-1/2 po) du sol pour faciliter l'accès
- Meilleure performance maximale (MaP) score de chasse de 1000 grammes

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES

717 x 366 x 782mm (28-1/2 po x 14-1/2 po x 30-3/4 po)

PLACE DE L'EAU

210 mm (8-1/4 po) de largeur

235 mm (9-1/4 po) de longueur

140 mm (5-1/2 po) la distance à la jante

COULEURS/FINIS

Blanc canevas (415)

COMPOSANTES

5025A15G.415 Siège de toilette
Allongé, fermeture lente, montage sur le dessus, dégagement facile

735192-400.415 Couvercle de réservoir

7381846-200-XXX0A Manette plaquée (composants en option)
Nickel satiné (2950A),
Nickel poli (0080A)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.19.2/CSA B45.

Cela comprend le rendement de la chasse, le diamètre du passe-boule, la garde d'eau et toutes les dimensions.


VOIR AU VERSO POUR LE
SCHÉMA D'INSTALLATION



Respecte les recommandations de la Loi américaine sur les déficiences (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques. Se reporter aux codes locaux.

* Tests de performances maximales (MaP) effectués par IAPMO R et T Lab. Rapport MaP réalisé par Gauley Associates Ltd. et Koeller et Company.

TOILETTE MONOPIÈCE ALLONGÉE COSSU^{MC}



IMPORTANT :

L'alimentation en eau par le mur doit être située à 3-3/4 po ou 9 po à partir de la ligne de centre de la toilette (voir plomberie brute). La première position suggérée est camouflée derrière la toilette. La géométrie de la toilette alloue de l'espace pour cette façon de faire. La seconde position suggérée est à côté de la toilette. L'espace disponible pour l'alimentation entre le mur et la toilette est de 3-1/4 po. Assurez-vous des mesures et des diamètres du boyau.

REMARQUES :

Cette toilette est conçue pour être installée avec une distance minimale de 305 mm (12 po) entre le mur fini et la L/M de l'évacuation. Le robinet d'alimentation n'est pas compris avec l'appareil et doit être commandé séparément.

* Les dimensions indiquées pour l'emplacement du robinet d'alimentation sont suggérées.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI Standard A112.19.2.

Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.